

PSEN me1M / 1AS

570004



Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator, låseprincip magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.

Tekniske data

Generelle data	
Godkendelse:	CCC, CE, BG, cCSAus, EAC
Modulvariant:	Enhed
Teknisk data	
Elektriske data	
Forsyningsspænding (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U1:	AC/DC
Effektforbrug AC:	4.4 VA
Effektforbrug DC:	4.4 W
Relæudgange	
Brugskat. AC/DC1 standard:	EN 60947-4-1
Spænding AC1 sikkerhedskont.:	240 V
Max strøm AC1 sikkerhedskont.:	2.5 A
Brugskat. AC15/DC13 standard:	EN 60947-5-1
Spænding AC15 sikkerhedskont.:	230 V
Max strøm AC15 sikkerhedskont.:	2.5 A
Miljøoplysninger	
Omgivelsestemperatur:	-25 - 70 °C
Mekaniske data	
Tvangskoblingskraft:	1500 N

Tilslutningsklemme:	Fjederklemme
Klemmetype:	fast
Mål, højde:	184 mm
Mål, bredde:	42.5 mm
Mål, dybde:	51 mm
Nettovægt:	341 g
Bruttovægt:	421 g
Miljø	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	nej
Overholdelse af REACH:	Indeholder mindst ét SVHC-stof
Stoffer indeholdt i REACH:	Phenol
%-andel af forurenende stof:	> 0,1
CAS-nr.:	84852-15-3
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-kode:	4046548002874
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
Volumen:	1.258

Ekstra tilbehør



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m




380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



570101

PSEN me1AS



773600

PDP67 F 8DI ION



570102

PSEN me1AR



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²