PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793

Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: 200 m

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung U1:	300 - 300 V
Typ. Leiterwiderstand K1:	78 Ohm/km
Spezif. Durchgangswiderst. K1:	>= 1E+16 Ohm*cm
Spez. Leitungskapazität K1:	60pF/m
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	-25 - 80 °C
Mechanische Daten	
Leitungsmaterial K1:	Cu
Isolationsmaterial Leitung K1:	PP (9Y)
Kabeltyp K1:	Li9Y11Y
Länge des Kabels 1:	200 m
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	Signalgelb RAL1003
Material des Kabelmantels 1:	TPU / TPE-U
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	ja
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	6 x Ø
Max. Außendurchmesser Kabel K1:	6.2 - 6.2 mm

Querschnitt der Leiter K1:	0.25 - 0.25 mm²
Leiterquerschnitt AWG K1:	24
Verseilung K1:	8 Adern um Füller
Abschirmung K1:	nein
Anzahl der Adern K1:	8
Zulassungen des Kabels K1:	UL AWM-Style 20549
Halogenfrei:	Ja
Ölbeständigkeit:	beständig
Flammwidrigkeit:	cULus 20549
Nettogewicht:	10800 g
Bruttogewicht:	11280 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACh-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-Code:	4046548069853
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27062010
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000001
ETIM Reference Feature:	EC003250
Volumen:	51.200