

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m

533131



Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CE, UKCA, cULus Listed

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsstrom: 4 A

Typ. Leiterwiderstand K1: 79 Ohm/km

Spezif. Durchgangswiderst. K1: $\geq 7E+15 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$

Spez. Leitungskapazität K1: 64,6pF/m

Umweltdaten

Umgebungstemperatur: -25 - 80 °C

VerschmutzungsgradLuft.Kriech.: 3

Schutzart Gehäuse: IP67

Mechanische Daten

Steckertyp 1: 4-pol. M8-Buchsenstecker

Form von Steckertyp 1: gerade

Material Gewinding Stecker 1: CuZn vernickelt

Kontaktflächen Material 1: Au

Material der Buchsen: CuSn

Leitungsmaterial K1: Cu

Isolationsmaterial Leitung K1: PP (9Y)

Kabeltyp K1:	LiF9Y11Y
Länge des Kabels 1:	10 m
Toleranz der Kabellänge K1:	+/- 200 mm
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	gelb, ähnlich RAL1003
Farbe des Gehäuses:	schwarz
Material des Kabelmantels 1:	TPU / TPE-U, PUR
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	ja
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	5 x Ø
Max. Außendurchmesser Kabel K1:	4.7 - 4.7 mm
Querschnitt der Leiter K1:	0.25 - 0.25 mm²
Leiterquerschnitt AWG K1:	24
Verseilung K1:	4 Adern
Abschirmung K1:	nein
Anzahl der Adern K1:	4
Zulassungen des Kabels K1:	UL AWM-Style 20233, UL/CSA
Zulassungen des Stecker 1:	UL 94 HB
Halogenfrei:	Ja
Ölbeständigkeit:	beständig
Flammwidrigkeit:	UL VW1
Gehäusematerial:	PUR
Nettogewicht:	273 g
Bruttogewicht:	283 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	6c
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead)

%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1
CAS Nr.:	7439-92-1
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-Code:	4046548003109
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060311
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
Volumen:	1.587