

PNOZ mmc7p CC

772035



Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Feldbusmodul, CC-Link. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CE, UKCA, cULus Listed, EAC

Technische Daten

Elektrische Daten

Zweck von U1: Versorgung des Moduls

Versorgungsspannung U1: 24 - 24 V

Art der Versorgungsspannung U1: DC

Leistungsaufnahme DC U1: 1.5 W

Feldbusschnittstelle

Feldbus-Schnittstelle: CC-Link V1.10

Gerätetyp des Feldbus: Slave

zul. Feldbus-Stationsadressen: 1 ... 63d

Einstellbare Übertragungsraten: 2,5 MBit/s, 5 MBit/s, 625 kbit/s, 10 MBit/s, 156 kbit/s

Anschluss Feldbus: 5-pol. Combicon-Steckverbinder

galvan. Trennung vom Feldbus: ja

Prüfspannung: 500 V AC

Umweltdaten

Norm Umgebungstemperatur: EN 60068-2-14

Umgebungstemperatur: 0 - 0 °C

Norm Lagertemperatur: EN 60068-2-1/-2

Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm:	EN 61131-2
Schwingungen nach Norm:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	15g
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung 1 zwischen:	Feldbus und Modul
Art der Potenzialtrennung 1:	Funktionsisolierung
Mechanische Daten	
Einbaulage:	waager. auf Hutschiene
Abmessungen der Normschiene:	35 x 7,5 EN 50022
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Gehäusematerial Oberteil:	PC
Anschlussklemme:	Federkraftklemme, Schraubklemme
Flex. 1 Leiter AWG Angabe:	24 - 12 AWG
Abmessung h:	100 mm
Abmessung b:	22.5 mm
Abmessung t:	110 mm
Nettogewicht:	90 g

Bruttogewicht:	105 g
Umwelt	
RoHS-Konformität:	ja
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548068023
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242208
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001423
Volumen:	0.367

Optionales Zubehör

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750020

PNOZ s connector (10 pieces)

