

PNOZ mo1p 4 so

773500



PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 4 digitale Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, plusschaltend.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV

Technische Daten

Elektrische Daten

Zweck von U2: Versorgung der HL-Ausgänge

Versorgungsspannung U2: 24 - 24 V

Art der Versorgungsspannung U2: DC

Potenzialtrennung U2: ja

Zweck von U1T1: Versorgung des Moduls

Quelle der intern. Spannung: über Basisgerät

Spannungsart von U1T1: DC

Toleranz von U1T1. Modul: -2 %/+2 %

Halbleiterausgänge

Anzahl Halbleiterausgänge: 4

Potenzialtrennung von HLA: ja

HL-A kurzschlussfest: ja

Umweltdaten

Norm Umgebungstemperatur: EN 60068-2-14

Umgebungstemperatur: 0 - 0 °C

Norm Lagertemperatur: EN 60068-2-1/-2

Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm:	EN 61131-2
Schwingungen nach Norm:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	15g
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2
Überspannungskategorie:	III
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung 1 zwischen:	HL-Ausgang und Systemspannung
Art der Potenzialtrennung 1:	sichere Trennung
Mechanische Daten	
Einbaulage:	waager. auf Hutschiene
Abmessungen der Normschiene:	35 x 7,5 EN 50022
Gehäusematerial Unterteil:	PPO UL 94 V0
Gehäusematerial Frontplatte:	ABS UL 94 V0
Anschlussklemme:	Schraubklemme, Federkraftklemme
Flex. 1 Leiter AWG Angabe:	24 - 16 AWG
Abmessung h:	94 mm
Abmessung b:	22.5 mm
Abmessung t:	121 mm
Nettogewicht:	154 g
Bruttogewicht:	172 g

Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	ja
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	7a, 6c, 7c I
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead), Bleioxid
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1%
CAS Nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
SCIP-Eintrag vorhanden:	ja
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548012996
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242204
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001419
Volumen:	0.401

Obligatorisches Zubehör



783400


Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p



793400

Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p

Optionales Zubehör



774639

KOP-XE



779110

PNOZmulti Bus-Terminator