

PSEN opII3H-s-30-015

632020

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V. Anschlusstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, EAC, TÜV
BWS-Typ:	3
Sensorprinzip:	Infrarot
Schutzfeldhöhe:	150 mm
Auflösung Schutzart:	Hand
Reichweite (m):	0.2 - 18 m

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC

Optische Daten

Genutzter Wellenlängenbereich:	850 nm
--------------------------------	--------

Halbleiterausgänge

Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
-----------------------	---

Umweltdaten

Umgebungstemperatur:	-25 - 60 °C
Feuchtebeanspruchung Angabe:	95 % r. F. bei 50 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m

EMV nach Norm:	IEC 61496-1
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Halterung bei Schock Norm 1:	Adv Bracket Kit
Beschleun. Schock nach Norm 1:	40g
Halterung bei Schock Norm 2:	Adv Bracket Kit
Beschleun. Schock nach Norm 2:	50g
Halterung bei Schock Norm 3:	Swivel-Mount
Schutzart Gehäuse:	IP65
Zeiten	
Ansprechzeit:	5.2 - 5.2 ms
Mechanische Daten	
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	5 x Ø
max. Leitungslänge:	50 m
Gehäusematerial:	Aluminium
Material Endkappen:	Zn
Material Frontscheibe:	PC
Abmessung h:	229 mm
Abmessung b:	35 mm
Abmessung t:	40 mm
Nettogewicht:	765 g
Bruttogewicht:	1645 g
Umwelt	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-Code:	4046548076257
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704

ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Optionales Zubehör



632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632007

PSEN opII mirror column-060 Set



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



632009

PSEN opII mirror column-120 Set




630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m

632011

PSEN opII mirror column-195 Set




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632012

PSEN screw set mirror column



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632500

PSEN opII protective column-060



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



632505

PSEN opII protective column-060 Set



632504

PSEN opII protective column-195



632033

PSEN opII mirror column-090



632032

PSEN opII mirror column-060



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



632034

PSEN opII mirror column-120



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12