

PNOZ e2.2p 24VDC 2so

774135



Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III A nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, automatischer Start, Verknüpfung mehrerer Geräte.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Geräteabsicherung maximal:	6 A träge / 10 A flink
Typ des Zweihandgerätes nach:	EN ISO 13851
Typ des Zweihandgerätes:	III A
Halbleiterausgänge	
Gebrauchskat. nach EN 60947-1:	DC-12
Umweltdaten	
Klimabeanspruchung nach:	EN 60068-2-78
Umgebungstemperatur:	-10 - -10 °C
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
EMV nach Norm:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Schwingungen nach Norm:	EN 60068-2-6
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 60947-1
Überspannungskategorie:	III

VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP40
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Einbaulage:	beliebig
Gehäusematerial Unterteil:	PPO UL 94 V1
Gehäusematerial Frontplatte:	ABS UL 94 V0
Gehäusematerial Oberteil:	PPO UL 94 V1
Anschlussklemme:	Schraubklemme
Klemmenart:	steckbar
Flex. 1 Leiter AWG Angabe:	24 - 12 AWG
Abmessung h:	94 mm
Abmessung b:	22.5 mm
Abmessung t:	121 mm
Nettogewicht:	130 g
Bruttogewicht:	145 g
Umwelt	
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-Code:	4046548011951
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371821
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001452

Volumen:	0.285
----------	-------

Optionales Zubehör



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2