

PSSu E PS-P 5V

312590



PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Netzteil, Primär 24 V DC 0,5 A, Sekundär 5 V DC 2 A, Dauerleistung 10 W, kurzschlussfest, überlastsicher, galvanisch getrennt.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, BG, cULus Listed
Anwendungsbereich:	Standard

Technische Daten

Elektrische Daten

Zweck von U1:	Input
Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Leistungsaufnahme DC U1:	12 W
Toleranz Ausgangsspannung(en):	-2 %/+2 %

Umweltdaten

Klimabeanspruchung nach:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m

EMV nach Norm:	EN 61000-4-4, EN 61000-6-2, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	15g
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Gehäusematerial Codierung:	PA
Klemmenart:	steckbar
Abmessung h:	76 mm
Abmessung b:	12.6 mm
Abmessung t:	60.2 mm
Nettogewicht:	34 g
Bruttogewicht:	42 g
Name Kodierelement:	B
Farbe Kodierelement:	lichtgrau
Umwelt	
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85044095
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548054118

ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242610
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001600
Volumen:	0.049

Obligatorisches Zubehör



312621

PSSu BP-C 1/12 C



312620

PSSu BP-C 1/12 S



312601

PSSu BP 1/8 C



312600

PSSu BP 1/8 S



312618

PSSu BP 1/12 S



312619

PSSu BP 1/12 C

Optionales Zubehör



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312902

PSSu A EC



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)