

PNOZ m EF Multi Link

772120



Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Verbindung von 2 konfigurierbaren sicheren Kleinststeuerungen PNOZmulti 2.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Anwendungsbereich:	Fail-safe

Technische Daten

Elektrische Daten

Zweck von U1:	Versorgung des Moduls
Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Leistungsaufnahme DC U1:	1 W
Geräteabsch. (Automat) von U1:	4 A, Automat, Char.C
Potenzialtrennung U1:	ja
Zweck von U1NT1:	Versorgung des Moduls
Quelle der intern. Spannung:	über Basisgerät
Spannungsart von U1NT1:	DC

Feldbusschnittstelle

galvan. Trennung vom Feldbus:	ja
-------------------------------	----

Umweltdaten

Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 0 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2

Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm:	EN 61131-2
Schwingungen nach Norm:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	15g
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung 1 zwischen:	Modul und Versorgungsspannung
Art der Potenzialtrennung 1:	Funktionsisolierung
Potenzialtrennung 2 zwischen:	Modul und Systemspannung
Art der Potenzialtrennung 2:	Funktionsisolierung
Mechanische Daten	
Einbaulage:	waager. auf Hutschiene
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Gehäusematerial Oberteil:	PC
Anschlussklemme:	Schraubklemme, Federkraftklemme
Klemmenart:	steckbar
Flex. 1 Leiter AWG Angabe:	24 - 12 AWG
Abmessung h:	101.4 mm
Abmessung b:	22.5 mm

Abmessung t:	120 mm
Nettogewicht:	91 g
Bruttogewicht:	113 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	ja
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	7a, 7c I
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead), Bleioxid
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1%
CAS Nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
SCIP-Eintrag vorhanden:	ja
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548069693
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242208
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001423
Volumen:	0.367

Obligatorisches Zubehör



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

Optionales Zubehör

380401

RJ45 Connector



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

