


PSEN opII3H-s-30-165

632030



Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
BWS-Typ:	3
Sensorprinzip:	Infrarot
Schutzfeldhöhe:	1650 mm
Auflösung Schutzart:	Hand
Reichweite (m):	0.2 - 18 m
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Optische Daten	
Genutzter Wellenlängenbereich:	850 nm
Halbleiterausgänge	
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	-25 - 60 °C
Feuchtebeanspruchung Angabe:	95 % r. F. bei 50 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m

EMV nach Norm:	IEC 61496-1
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Halterung bei Schock Norm 1:	Adv Bracket Kit
Beschleun. Schock nach Norm 1:	40g
Halterung bei Schock Norm 2:	Adv Bracket Kit
Beschleun. Schock nach Norm 2:	50g
Halterung bei Schock Norm 3:	Swivel-Mount
Schutzart Gehäuse:	IP65
Zeiten	
Ansprechzeit:	11.6 - 11.6 ms
Mechanische Daten	
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	5 x Ø
max. Leitungslänge:	50 m
Gehäusematerial:	Aluminium
Material Endkappen:	Zn
Material Frontscheibe:	PC
Abmessung h:	1654 mm
Abmessung b:	35 mm
Abmessung t:	40 mm
Nettogewicht:	4655 g
Bruttogewicht:	7060 g
Umwelt	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-Code:	4046548076059
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704

ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Optionales Zubehör



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m