

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

827245



Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 42 - 48 V AC, beliebige Polung der Messeingänge.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CE, CCC, UKCA, cULus Listed

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1: 42 - 48 V

Art der Versorgungsspannung U1: AC

Leistungsaufnahme AC U1: 2 VA

Geräteabsicherung maximal: Max-Leiterquerschnitt

Relaisausgänge

Gebrauchkat. AC/DC1 Norm: EN 60947-4-1

Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm: EN 60947-5-1

Sicherheitskontakte: AC bei UL: 240 V AC Res. NO Side Only

Sicherheitskontakte:Pilot Duty: B300, R300

Kontaktmaterial Relais: AgCdO

zusätz. Kontaktangaben Relais: + 3,0 µm Au

Umweltdaten

Klimabeanspruchung nach: EN 60068-2-78

Umgebungstemperatur: -15 - 55 °C

Betauung zulässig?: unzulässig

EMV nach Norm: EN 60947-5-1, EN 61000-6-2

Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 60947-1
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP40
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Einbaulage:	beliebig
Gehäusematerial Unterteil:	PPO UL 94 V0
Gehäusematerial Frontplatte:	ABS UL 94 V0
Gehäusematerial Oberteil:	PPO UL 94 V0
Anschlussklemme:	Schraubklemme
Klemmenart:	fest
Flex. 1 Leiter AWG Angabe:	24 - 10 AWG
Abmessung h:	87 mm
Abmessung b:	22.5 mm
Abmessung t:	121 mm
Nettogewicht:	160 g
Bruttogewicht:	170 g
Umwelt	
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
EAN-Code:	4046548007640
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371801
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019

ETIM Reference Feature:	EC001438
Volumen:	0.284