

MM A MINI-IO CAB15 2.5m

772244



Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

## Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	cULus Listed
Technische Daten	
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	0 - 0 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Mechanische Daten	
Steckertyp 1:	15-pol. Sub-D-Stiftstecker
Form von Steckertyp 1:	gerade
Steckertyp 2:	15-pol. Sub-D-Buchsenstecker
Form von Steckertyp 2:	gerade
Steckertyp 3:	8-pol. Mini-IO-Stiftstecker
Form von Steckertyp 3:	gerade
Befestigungsschrauben:	UNC 4-40
Gehäusematerial Stecker 3:	PBT
Kontaktflächen Material 1:	Au
Kontaktflächen Material 2:	Au
Kontaktflächen Material 3:	Au

Material der Stifte:	Cu-Legierung
Material der Buchsen:	Cu-Legierung
Länge des Kabels 1:	2.5 m
Toleranz der Kabellänge K1:	+/- 0,15 m
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	grün, ähnlich RAL6018
Farbe des Gehäuses:	schwarz RAL 9005
Material des Kabelmantels 1:	PUR
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	ja
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	8 x Ø
Max. Außendurchmesser Kabel K1:	6 - 6 mm
Querschnitt der Leiter K1:	0.14 - 0.14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG K1:	26
Abschirmung K1:	ja
Anzahl der Adern K1:	8
Zulassungen des Kabels K1:	UL AWM-Style 20233
Zulassungen des Stecker 1:	UL94 V-0
Zulassungen des Stecker 2:	UL94 V-0
Zulassungen des Stecker 3:	UL94 V-0
Gehäusematerial:	TPE-SEBS UL 94 HB
Abmessung h:	38 mm
Abmessung b:	40.8 mm
Abmessung t:	16 mm
Nettogewicht:	143 g
Bruttogewicht:	153 g
<b>Umwelt</b>	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe

WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-Code:	4046548080629
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060313
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
Volumen:	0