

PSSu E S ABS SSI-T

314480



PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 1 Eingang, Absolutwertgeber
SSI-Encoder, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bit, 7
Übertragungsraten, 62,6 - 1500 kHz, für erhöhte Umwelthanforderungen.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed
Anwendungsbereich:	Standard

Technische Daten

Eingang Absolutwertgeber

Anzahl Eingänge Absolutwertg.:	1
Signal Clock-Ausg. ABS:	Differenzsignal (RS-422)
Signal Dateneing. ABS:	Differenzsignal (RS-422)
Potenzialtren. ABS/Per. Supply:	ja
Potenzialtren. ABS/Mod. Supply:	ja

Umweltdaten

Klimabeanspruchung nach:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	-40 - 70 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	kurzzeitig
Zul. Betriebshöhe über NN:	5000 m

EMV nach Norm:	EN 61000-4-4, EN 61000-6-2, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Breitbandrauschen nach:	EN 60068-2-64
Beschleun. Schock nach Norm 1:	15g
Beschleun. Schock nach Norm 2:	25g
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 60664-1
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Gehäusematerial Codierung:	PA
Klemmenart:	steckbar
Abmessung h:	76 mm
Abmessung b:	12.6 mm
Abmessung t:	60.2 mm
Nettogewicht:	37 g
Bruttogewicht:	43 g
Name Kodierelement:	F
Farbe Kodierelement:	dunkelgrau
Umwelt	
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	

Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548049299
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242610
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001600
Volumen:	0.049

Obligatorisches Zubehör



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314622

PSSu BP-C1 1/12 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314623

PSSu BP-C1 1/12 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T

Optionales Zubehör



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)
