


PSEN opII4B-s-170-150

632125



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 170 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 0,2 - 15 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
BWS-Typ:	4
Sensorprinzip:	Infrarot
Schutzfeldhöhe:	1500 mm
Auflösung Schutzart:	Körper
Reichweite (m):	0.2 - 15 m

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC

Optische Daten

Genutzter Wellenlängenbereich:	850 nm
--------------------------------	--------

Halbleiterausgänge

Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
-----------------------	---

Umweltdaten

Umgebungstemperatur:	-25 - 60 °C
Feuchtebeanspruchung Angabe:	95 % r. F. bei 50 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m

EMV nach Norm:	IEC 61496-1
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Halterung bei Schock Norm 1:	Adv Bracket Kit
Beschleun. Schock nach Norm 1:	40g
Halterung bei Schock Norm 2:	Adv Bracket Kit
Beschleun. Schock nach Norm 2:	50g
Halterung bei Schock Norm 3:	Swivel-Mount
Schutzart Gehäuse:	IP65
Zeiten	
Ansprechzeit:	5.4 - 5.4 ms
Mechanische Daten	
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	5 x Ø
max. Leitungslänge:	50 m
Gehäusematerial:	Aluminium
Material Endkappen:	Zn
Material Frontscheibe:	PC
Abmessung h:	1504 mm
Abmessung b:	35 mm
Abmessung t:	40 mm
Nettogewicht:	4232 g
Bruttogewicht:	6745 g
Umwelt	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-Code:	4046548090260
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704

ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Optionales Zubehör



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m




632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m




632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632014

PSEN opII Laserpointer



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m