

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK

C1000026



Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 30 m

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Intensidad asignada:	4 A
Resist.carac. cable K1:	<=55,4 Ohm/km a 20 °C
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-40 - 85 °C
Temp. ambiental con UL:	80 °C
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Datos mecanicos	
Tipo conector 1:	Conector macho M12 5 polos
Forma tipo de conector macho 1:	acodado
Código de conector macho M12 1:	codificación A
Tipo de conector macho 2:	Conector hembra M12 5 polos
Forma tipo de conector macho 2:	recto
Código de conector macho M12 2:	codificación A
Mat. anillo rosc. con. macho 1:	CuZn niquelado
Mat. anillo rosc. con. macho 2:	CuZn niquelado
Superf. contacto material 1:	Au

Superf. contacto material 2:	Au
Material de la junta:	FKM
Material conectores macho:	CuZn
Material conectores hembra:	CuZn
Material conductor K1:	Cu
Mat. aislam. cable K1:	PP (9Y)
Tipo de cable K1:	LiF9Y11Y
Longitud cable:	30 m
Color envoltura exterior 1:	negro
Color de la carcasa:	amarillo, similar RAL1004
Material envoltura de cable 1:	PUR
Capacidad de arrastre cable 1:	sí
Radio flex. (al instalar) K1:	8 x Ø
Diámetro ext. máx. cable K1:	5.5 - 5.5 mm
Sección de los conductores:	0.34 - 0.34 mm ²
Sección de conductor AWG K1:	22
Trenzado K1:	5 hilos alrededor de relleno
Apantallado K1:	no
Número de hilos:	5
Homologaciones del cable K1:	UL AWM-Style 20233
Homologaciones del conector 1:	UL94 V-2
Homologaciones del conector 2:	UL94 V-2
No contiene halógenos:	Sí
Resistencia a aceites:	resistente
Propiedades ignífugas:	UL 20233, DIN EN 60332-1-2, FT2
Par tornillo de bloqueo:	0,4 Nm
Peso neto:	1100 g
Peso bruto:	1110 g
Medio ambiente	

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85444210
UNSPSC 25:	26121603
Código EAN:	4046548102734
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060311
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
Volumen:	0