



PSEN T M12

Steckerbelegung



PSEN T M12

Abmessungen




Abb.: Abmessungen Adapter




Abb.: Abmessungen Stecker

Technische Daten

Allgemein	
Zulassungen	-
Elektrische Daten	
Bemessungsspannung	
Spannung UB	60 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Isolationswiderstand	10000 MOhm
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur	
Temperaturbereich	-25 - 85 °C

PSEN T M12

Umweltdaten	
Luft- und Kriechstrecken	
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	
X1 im gesteckten Zustand	IP67
X2 im gesteckten Zustand	IP67
X3 im gesteckten Zustand	IP67
Gehäuse	IP67
Mechanische Daten	
Steckverbinder X1	M12, 5-pol. Buchsenstecker
nach Norm	EN 61076-2-101
Steckverbinder X2	M12, 5-pol. Buchsenstecker
nach Norm	EN 61076-2-101
Steckverbinder X3	M12, 5-pol. Stiftstecker
nach Norm	EN 61076-2-101
Material Gehäuse X1	PBT GF20
Material Gehäuse X2	PBT GF20
Material Gehäuse X3	PBT GF20
Material Kontaktoberfläche X1	Ni, Au gal.
Material Kontaktoberfläche X2	Ni, Au gal.
Material Kontaktoberfläche X3	Ni, Au gal.
Material Dichtung	FPM
Material Stift	CuZn
Material Buchse	CuSn
Steckzyklen X1	100
Steckzyklen X2	100
Steckzyklen X3	100
Zulassung Steckverbinder X1	UL 94
Zulassung Steckverbinder X2	UL 94
Zulassung Steckverbinder X3	UL 94
Material	
Gehäuse	PBT
Gewicht	23 g

Bestelldaten

Produkttyp	Merkmale	Stecker X1	Stecker X2	Stecker X3	Bestell-Nr.
PSEN T M12	T-Adapter zum Anschluss zweier PSEN an PSS67	M12-Buchsenstecker	M12-Buchsenstecker	M12-Stiftstecker	380 350