

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix

774505



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexaso monocal obical con decccón de derivación, salidas: 2 NA, 2 Sz, UB = 24 V DC, ancho:45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,puertas protectoras con 2 contactos con retardo a la desconexión, tiempo de desconexión fijo de3 s.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	4.5 W
Entradas	
Número de entradas:	2
Salidas de semiconductores	
N.º salidas por semiconductor:	0
Salidas de relé	
Cat. de uso Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tensión AC1 ctrl. seguridad:	240
Corriente máx. AC1 ctrl. seg.:	8
Tensión DC1 ctrl. seguridad:	24
Corriente máx. DC1 ctrl. seg.:	8
Cat. de uso Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tensión AC15 ctrl. seguridad:	230
Corriente máx. AC15 ctrl. seg.:	5

Tensión DC13 ctrl. seguridad:	24
Contactos seguridad: AC con UL:	240 V AC G. P.
Contactos seguridad:Pilot Duty:	C300, R300
Mat. contactos relés:	AgSnO2
Datos adic. contacto relé:	+ 0,2 µm Au
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según:	EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-10 - -10 °C
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	unzulässig
CEM según normativa:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma:	EN 60068-2-6
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 60947-1
Categoría de sobretensión:	III / II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Times	
Tiempos seleccionables:	3
Tolerancia Tv:	-15% / +15% +50 ms
Precisión de repetición:	2 %
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Material carcasa placa frontal:	ABS UL 94 V0
Material carcasa superior:	PPO UL 94 V1
Borne de conexión:	Borne de tornillo
Clase de borne:	fijo
Flex. secc. admis. cond. AWG:	24 - 10 AWG
Dimensión de altura:	87 mm
Dimensión Ancho:	45 mm
Dimensión Profundidad:	121 mm

Peso neto:	335 g
Peso bruto:	345 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	6c, 7c I
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo, Óxido de plomo
% del contaminante:	> 0,1%
Número CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548011210
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
Volumen:	0.557

Accesorios Opcionales

774090

SCHUTZKAPPE P-93

