

PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t

784193



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexasiónado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas de seguridad + 1 salida auxiliar por semiconductor, 4 NA, con retardo, rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho 45 mm, bornes deresorte enchufables, vinculación de varios dispositivos, desconexión deemergencia, supervisores de puertas protectoras.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Prot. dispositivo máxima:	6 A ac. lenta/10 A ac. rápida
Salidas de semiconductores	
Cat. de uso según EN 60947-1:	DC-12
Salidas de relé	
Cat. de uso Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tensión AC1 ctrl. seguridad:	240 V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg.:	6 A
Tensión DC1 ctrl. seguridad:	24 V
Corriente máx. DC1 ctrl. seg.:	6 A
Cat. de uso Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tensión AC15 ctrl. seguridad:	230 V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg.:	3 A
Tensión DC13 ctrl. seguridad:	24 V
Contactos seguridad: AC con UL:	250 V AC G.U. (same polarity)

Contactos seguridad:Pilot Duty:	R300, B300
Mat. contactos relés:	AgCuNi
Datos adic. contacto relé:	+ 0,2 µm Au
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según ...:	EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-10 - -10 °C
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
CEM según normativa	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 60947-1
Categoría de sobretensión:	III
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Times	
Tiempos seleccionables:	7 s, 3 s, 5 s, 0.15 s, 1 s, 0 s, 0.5 s, 10 s, 2 s
Tolerancia Tv:	+/-10 % + 40 ms
Precisión de repetición:	3%
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Material carcasa placa frontal:	ABS UL 94 V0
Borne de conexión:	Borne de muelle
Clase de borne:	enchufable
Dimensión de altura:	101 mm
Dimensión Ancho:	45 mm
Dimensión Profundidad:	121 mm
Peso neto:	280 g
Peso bruto:	300 g
Medio ambiente	
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548008784
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
Volumen:	0.57

Accesorios Opcionales



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2