

PNOZ m EF PDP Link

772121



Microcontroladores configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, conexión segura módulos E/S descentralizados.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Campo de aplicación:	Fail-safe
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Finalidad de U1:	Alimentación del módulo
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	100 W
Prot. disp. (automat.) de U1:	6 A, automat., car.B
Finalidad de U1T1:	Alimentación del módulo
Fuente de tensión interna:	a través de dispositivo base
Tipo tensión de U1T1:	DC
Salidas de reloj de prueba	
Prot. cortoc. UB módulos desc.:	sí
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 0 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

¿Condensación permitida?:	no permitido
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m
CEM según normativa:	EN 61131-2
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	15 g
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 61131-2
Categoría de sobretensión:	II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Separación potencial	
Separación de pot. 1 entre:	Módulo y tensión del sistema
Tipo de separación de pot. 1:	Aislamiento funcional
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	horiz. sobre guía normalizada
Máxima longitud de cable no ap:	30 m
Máxima longitud de cable apant:	100 m
Material carcasa parte inf.:	PC
Material carcasa placa frontal:	PC
Material carcasa superior:	PC
Borne de conexión:	Borne de tornillo, Borne de muelle
Clase de borne:	enchufable
Flex. secc. admis. cond. AWG:	24 - 12 AWG
Dimensión de altura:	101.4 mm
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión Profundidad:	120 mm
Peso neto:	96 g
Peso bruto:	117 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE

Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Excep. RoHS según Directiva:	7a, 7c I
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo, Óxido de plomo
% del contaminante:	> 0,1%
Número CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548069686
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242208
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001423
Volumen:	0.367

Accesorios Obligatorios

793540

Screw terminals PNOZ mml2p



783540

Spring terminals PNOZ mml2p



Accesorios Opcionales



380320

PSS67 I/O Cable



793541

Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



783541

Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



311074

PSS SB BUSCABLE LC



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)