

PSEN opII3F-s-14-120

632047



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 1200 mm sin zona muerta, tensión de alimentación 24 V. Conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.


Datos técnicos

Información General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
Tipo de EPES:	3
Principio de sensor:	Infrarrojo
Altura del campo de protección:	1200 mm
Resolución grado de protección:	Dedos
Intervalo de servicio (m):	0.2 - 8 m
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Datos ópticos	
Interv. long. de onda util.:	850 nm
Salidas de semiconductores	
Número de salidas OSSD:	2
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-25 - 60 °C
Dato sobre resistencia humedad:	95 % H. R. con 50 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m

CEM según normativa:	IEC 61496-1
Vibraciones según norma:	EN 60068-2-6
Soporte con choque norma 1:	Adv Bracket Kit
Acel. choque según norma 1:	40 g
Soporte con choque norma 2:	Adv Bracket Kit
Acel. choque según norma 2:	50 g
Soporte con choque norma 3:	Swivel-Mount
Times	
Tiempo de reacción:	14.8 - 14.8 ms
Datos mecanicos	
Radio flex. (al instalar) K1:	5 x Ø
Longitud de línea máxima:	50 m
Material de la carcasa:	Aluminio
Material tapas term.:	Zn
Material pant. frontal:	PC
Dimensión de altura:	1204 mm
Dimensión Ancho:	35 mm
Dimensión Profundidad:	40 mm
Peso neto:	3500 g
Peso bruto:	5420 g
Medio ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Código EAN:	4046548076202
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Accesorios Opcionales

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	632508	PSEN opII protective column-165 Set
	632503	PSEN opII protective column-165
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632504

PSEN opII protective column-195


632011

PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m