

PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

506326



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutación 10 mm, 5 m de cable, altura de construcción 18 mm, VP =1 sensor con accionador.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Principio de sensor:	magnético
Nivel codif. según ISO 14119:	baja
Clasif. según EN 60947-5-3:	PDDb
¿Apto para conexión serie:	no
tipo unidad:	Unidad
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Tensión de conmutación:	24 V
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Tolerancia de humedad s. norma:	IEC 60068-2-30
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m
CEM según normativa	EN 60947-5-3
Vibraciones según norma:	EN 60947-5-2
Accl. choque según norma 1:	30 g

Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Datos mecanicos	
Accionador tipo 1:	PSEN ma1.4-10mm
Sensor de montaje enrasado:	Sí, consultar instr. montaje
Tipo de conexión:	cable 5 m
Tipo de conductores cable:	LiY11Y 8 x 0,14 mm ²
Material carcasa superior:	PBT
Dimensión de altura:	37 mm
Dimensión Ancho:	26.4 mm
Dimensión Profundidad:	18 mm
Peso neto:	238 g
Peso bruto:	256 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548060416
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272402
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002544
Volumen:	0

Accesorios Opcionales



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
