

PIT m3.2p

402230



Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 5 modos de funcionamiento mediante una llave sin contacto y selección por teclas. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modo especial BA5. Indicación de autorización mediante LED, interface de ID de llave para transmisión del número identificador de la llave transpondedor.

Datos técnicos

Informacion General

Homologación: CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV

Principio de sensor: Transpondedor

Codificación transpondedores: 0x1111 (PILZ)

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión alimentación (V): 24, 24

Tipo tensión de aliment. U1: DC

Entradas

Número de entradas: 3

Nivel de señal en entrada en 0: -3 - +5 V DC

Tensión continua en entrada: 24 V DC

Separ. galvánica entrada: no

Salidas de semiconductores

Separ. galv.sal. por semicond.: no

Salida semic. resist. corto.: sí

Datos medioambientales

Condic. climáticas según: DIN IEC 60068-2-3

Temperatura ambiente: -20, 60

Tolerancia de humedad s. norma: EN 60068-2-78

Dato sobre resistencia humedad:	95 % H. R. con 40 °C
CEM según normativa:	EN 60947-5-1
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 60664-1
Categoría de sobretensión:	II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Times	
Durac. pulsador BA1 .. BA4:	50 ms ... 5 s
Durac. pulsador BA1 servicio:	5 s ... 10 s
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Longitud de línea máxima:	1000
Material carcasa parte inf.:	ST + 10µ Zn
Material carcasa placa frontal:	ABS
Borne de conexión:	Borne de tornillo enchufable, Borne de muelle enchufable
Flex. secc. admis. cond. AWG:	28 - 16 AWG
Dimensión de altura:	55
Dimensión Ancho:	98
Dimensión Profundidad:	43
Peso neto:	140
Peso bruto:	260
Transpondedor	
Alimentación del TAG:	pasivo (sin batería)
Frecuencia de servicio:	125 kHz
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	7a, 7c I

Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo, Óxido de plomo
% del contaminante:	> 0,1%
Número CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	32131023
Código EAN:	4046548077803
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371243
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC001029
Volumen:	0

Accesorios Obligatorios

402305

PIT m3.2p screw terminal set



402303

PIT m3.2p screw terminal set angled



402302

PIT m3.2p terminal set spring load

