

PSEN opII4B-s-170-075

632122



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo(resolución 170 mm), altura de campo de protección 750 mm, tensión de alimentación 24 V, alcance 0,2 - 15 m, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor: 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
Tipo de EPES:	4
Principio de sensor:	Infrarrojo
Altura del campo de protección:	750 mm
Resolución grado de protección:	Cuerpo
Intervalo de servicio (m):	0.2 - 15 m
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Datos ópticos	
Interv. long. de onda util.:	850 nm
Salidas de semiconductores	
Número de salidas OSSD:	2
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-25 - 60 °C
Dato sobre resistencia humedad:	95 % H. R. con 50 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m

CEM según normativa:	IEC 61496-1
Vibraciones según norma:	EN 60068-2-6
Soporte con choque norma 1:	Adv Bracket Kit
Acel. choque según norma 1:	40 g
Soporte con choque norma 2:	Adv Bracket Kit
Acel. choque según norma 2:	50 g
Soporte con choque norma 3:	Swivel-Mount
Times	
Tiempo de reacción:	5.2 - 5.2 ms
Datos mecanicos	
Radio flex. (al instalar) K1:	5 x Ø
Longitud de línea máxima:	50 m
Material de la carcasa:	Aluminio
Material tapas term.:	Zn
Material pant. frontal:	PC
Dimensión de altura:	754 mm
Dimensión Ancho:	35 mm
Dimensión Profundidad:	40 mm
Peso neto:	2218 g
Peso bruto:	3910 g
Medio ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Código EAN:	4046548090239
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Accesorios Opcionales

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	632508	PSEN opII protective column-165 Set
	632008	PSEN opII mirror column-090 Set
	632503	PSEN opII protective column-165
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	632502	PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632009

PSEN opII mirror column-120 Set




632504

PSEN opII protective column-195


632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632033

PSEN opII mirror column-090




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632034

PSEN opII mirror column-120



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632512

PSEN opII slot nuts



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m