

PSEN rs1.0-300

570300



Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia, carcasa de metal, 2 contactos NC+2 contactos NA , 300 N fuerza de resorte máx.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, BG, cCSAus
Datos técnicos	
Salidas de relé	
Cat. de uso Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tensión AC15 ctrl. seguridad:	240 V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg.:	3 A
Tensión DC13 ctrl. seguridad:	250 V
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-30 - 80 °C
Datos mecanicos	
Material carcasa parte inf.:	Fundición inyectada aluminio
Material carcasa superior:	Fundición inyectada aluminio
Material del accionador:	Fundición inyectada de cinc
Borne de conexión:	Borne de tornillo
Dimensión de altura:	88 mm
Dimensión Ancho:	282 mm
Dimensión Profundidad:	90.1 mm
Peso neto:	939 g
Peso bruto:	1056 g

Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	6b, 6c
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo
% del contaminante:	> 0,1
Número CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548062816
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27270607
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC002033
Volumen:	0

Accesorios Opcionales



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



570312

PSEN rs pulley 75



570313

PSEN rs pulley flex



570310

PSEN rs spring 175



773600

PDP67 F 8DI ION



570311

PSEN rs spring 300



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
