

PSEN me3.2 / 2AR

570232



Interrupor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 1NA, 2 NC.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, cCSAus, TÜV, EAC
tipo unidad:	Unidad
Datos técnicos	
Salidas de relé	
Cat. de uso Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tensión AC1 ctrl. seguridad:	240 V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg.:	5 A
Cat. de uso Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tensión AC15 ctrl. seguridad:	240 V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg.:	1.5 A
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-30 - 80 °C
Datos mecanicos	
Borne de conexión:	Borne de tornillo
Clase de borne:	fijo
Dimensión de altura:	90 mm
Dimensión Ancho:	52 mm
Dimensión Profundidad:	33 mm
Peso neto:	173 g

Peso bruto:	238 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	6a, 6c
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo, ETU
% del contaminante:	> 0,1
Número CAS:	7439-92-1, 96-45-7
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548002706
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
Volumen:	0

Accesorios Opcionales



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



773600

PDP67 F 8DI ION



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²