

MM A MINI-IO CAB08 1.5m

772236



Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5 m.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	cULus Listed
Datos técnicos	
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	0 - 0 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Datos mecanicos	
Tipo conector 1:	Conector macho Sub-D 9 polos
Forma tipo de conector macho 1:	recto
Tipo de conector macho 2:	Conector hembra Sub-D 9 polos
Forma tipo de conector macho 2:	recto
Tipo de conector macho 3:	Conector macho Mini-IO 8 polos
Forma tipo de conector macho 3:	recto
Tornillos de fijación:	UNC 4-40
Material carcasa conector 3:	PBT
Superf. contacto material 1:	Au
Superf. contacto material 2:	Au
Superf. contacto material 3:	Au
Material conectores macho:	Aleación de cobre
Material conectores hembra:	Aleación de cobre

Longitud cable:	1.5 m
Tolerancia de long. cable K1:	+/- 0,15 m
Color envoltura exterior 1:	verde, similar a RAL6018
Color de la carcasa:	negro RAL 9005
Material envoltura de cable 1:	PUR
Capacidad de arrastre cable 1:	sí
Radio flex. (al instalar) K1:	8 x Ø
Diámetro ext. máx. cable K1:	6 - 6 mm
Sección de los conductores:	0.14 - 0.14 mm²
Sección de conductor AWG K1:	26
Apantallado K1:	sí
Número de hilos:	8
Homologaciones del cable K1:	UL AWM-Style 20233
Homologaciones del conector 1:	UL94 V-0
Homologaciones del conector 2:	UL94 V-0
Homologaciones del conector 3:	UL94 V-0
Material de la carcasa:	TPE-SEBS UL 94 HB
Dimensión de altura:	38 mm
Dimensión Ancho:	32.5 mm
Dimensión Profundidad:	16 mm
Peso neto:	98 g
Peso bruto:	108 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Código EAN:	4046548080674
ECLASS Version:	ECLASS-13

ECLASS Reference Feature:	27060313
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
Volumen:	0