

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm

540329



Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 8 polos, código A a conector hembra M8, negro, recto, 8 polos, código A, PUR, 0,25 m, 8×0,14 mm², amarillo, cableado interno 1:1 para las 8 señales, convertidor para la conexión de sensores PSEN.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Intensidad asignada:	1.5 A
Resist.carac. cable K1:	140 Ohm/km
Especif. de resist. de paso K1:	$\geq 7E+15 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$
Capacidad de línea espec. K1:	57,5 pF/m
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-40 - 80 °C
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Datos mecanicos	
Tipo conector 1:	Conector macho M12 8 polos
Forma tipo de conector macho 1:	recto
Código de conector macho M12 1:	codificación A
Tipo de conector macho 2:	Conector hembra M8 de 8 polos
Forma tipo de conector macho 2:	recto
Superf. contacto material 1:	Au
Superf. contacto material 2:	Au
Material conectores macho:	CuZn

Material conectores hembra:	CuSn
Material conductor K1:	Cu
Mat. aislam. cable K1:	PP cold resistance
Tipo de cable K1:	LiF9Y11Y
Longitud cable:	0.25 m
Color envoltura exterior 1:	amarillo, similar RAL1003
Color de la carcasa:	negro
Material envoltura de cable 1:	TPU/TPE-U, PUR
Capacidad de arrastre cable 1:	sí
Radio flex. (al instalar) K1:	5 x Ø
Diámetro ext. máx. cable K1:	5.7 - 5.7 mm
Sección de los conductores:	0.14 - 0.14 mm ²
Sección de conductor AWG K1:	26
Trenzado K1:	8 hilos rod. relleno algodón
Apantallado K1:	no
Número de hilos:	8
Homologaciones del cable K1:	UL AWM-Style 20233, UL/CSA
No contiene halógenos:	Sí
Resistencia a aceites:	resistente
Propiedades ignífugas:	CSA FT-2, UL 1581, Cable Flame
Material de la carcasa:	PUR
Par tornillo de bloqueo:	0,4 Nm
Peso neto:	24 g
Peso bruto:	28 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	6C

Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo
% del contaminante:	> 0,1
Número CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Código EAN:	4046548060669
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060311
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
Volumen:	0