

PCOM sec br2

311502



PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para configurar un túnel VPN, soporta certificados X.509, 2 puertos RJ45, puerto USB, 1 entrada digital, 1 salida digital, 2 A, unipolar, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, servidor web integrado, soporta autenticación segura y comunicación con controles PSS 4000 y microcontroladores PNOZmulti.

Datos técnicos

Información General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed
Campo de aplicación:	Automatización
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Finalidad de U1:	Module Supply
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	5.5 W
Finalidad de U2:	Periphery Supply
Peso bruto (V):	24, 24
Tipo tensión de aliment. U2:	DC
Tolerancia de U2:	-30 %/+25 %
Entradas	
Número de entradas digitales:	1, 1
Tensión continua en entrada:	24 V DC
Tipo entrada según EN 61131-2:	3
Salidas de semiconductores	
N.º salidas por semiconductor:	1
Cat. de uso según EN 60947-1:	DC-12

Puerto USB	
Número de interfaces USB-Host:	1
Interfaz Ethernet	
Ajust. fábrica dir. Ethern. IP:	192.168.222.1
Tipo con. interface ETHERNET:	RJ45
Veloc. transmisión Ethernet:	10 MBit/s, 100 MBit/s
Interfaz CANopen	
Número de interfaces Ethernet:	2
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m
CEM según normativa	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-6-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibraciones según norma:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	15g
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 61131-2
Categoría de sobretensión:	II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Separación potencial	
Separación de pot. 1 entre:	Periphery y Module Supply
Tipo de separación de pot. 1:	Aislamiento básico
Datos mecanicos	

Posición de montaje:	vertical
Dimensiones guía normalizada:	35 x 7,5 EN 50022
Material carcasa parte inf.:	PC
Material carcasa placa frontal:	PC
Borne de conexión:	Borne de muelle, Borne de tornillo
Clase de borne:	enchufable
Flex. secc. admis. cond. AWG:	24 - 12 AWG
Dimensión de altura:	96 mm
Dimensión Ancho:	45 mm
Dimensión Profundidad:	111.5 mm
Peso neto:	170 g
Peso bruto:	180 g
Medio ambiente	
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
WEEE classification (08/2018):	6 small IT-/communic. device
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	32131023
Código EAN:	4046548086003
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242604
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001599
Volumen:	0.617

Accesorios Obligatorios



750016

Set4 Screw Terminals



751016

Set4 Spring Terminals