

PNOZ X7 240VAC 2n/o

774057



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB = 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	240 - 240 V
Tipo tensión de aliment. U1:	AC
Consumo de energía AC:	2
Entradas	
Número de entradas:	1
Salidas de semiconductores	
N.º salidas por semiconductor:	0
Salidas de relé	
Cat. de uso Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tensión AC1 ctrl. seguridad:	240
Corriente máx. AC1 ctrl. seg.:	4
Tensión DC1 ctrl. seguridad:	24
Corriente máx. DC1 ctrl. seg.:	4
Cat. de uso Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tensión AC15 ctrl. seguridad:	230
Corriente máx. AC15 ctrl. seg.:	4

Tensión DC13 ctrl. seguridad:	24
Contactos seguridad: AC con UL:	240 V AC G. P.
Contactos seguridad:Pilot Duty:	C300, R300
Mat. contactos relés:	AgSnO2
Datos adic. contacto relé:	+ 0,2 µm Au
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según:	EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-10 - -10 °C
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	unzulässig
CEM según normativa:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma:	EN 60068-2-6
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 60947-1
Categoría de sobretensión:	III / II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Material carcasa placa frontal:	ABS UL 94 V0
Material carcasa superior:	PPO UL 94 V1
Borne de conexión:	Borne de tornillo
Clase de borne:	fijo
Flex. secc. admis. cond. AWG:	24 - 10 AWG
Dimensión de altura:	87 mm
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión Profundidad:	121 mm
Peso neto:	225 g
Peso bruto:	235 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548012323
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
Volumen:	0.255