

## PMCTendo DD4.10/117/230-480V

8173716



Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; I<sub>max</sub> (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

## Datos técnicos

| Informacion General             |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Homologación:                   | CE, UKCA, cULus Listed |
| Datos técnicos                  |                        |
| Datos eléctricos                |                        |
| Finalidad de U1:                | Mains Supply           |
| Tensión alimentación (V):       | 230 - 480 V            |
| Tipo tensión de aliment. U1:    | AC                     |
| Finalidad de U2:                | Supply                 |
| Peso bruto (V):                 | 24 - 24 V              |
| Tipo tensión de aliment. U2:    | DC                     |
| Sección de potencia             |                        |
| Corriente de pico durante 5 s:  | 20 A                   |
| Аналоговые входы                |                        |
| Número de entradas analógicas:  | 2                      |
| Tipo de entradas analógicas:    | Tensión                |
| Resolución Entradas analógicas: | 14 Bit, 12 Bit         |
| Entradas                        |                        |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2: | 24 V DC                |
| Salidas analógicas              |                        |
| Número de salidas analógicas:   | 2                      |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tipo de salidas analógicas:     | Tensión                      |
| Resolución, salidas analógicas: | 10 Bit                       |
| Interfaz CANopen                |                              |
| Número de interfaces CANopen:   | 1                            |
| Interfaz en serie               |                              |
| Número de interfaces RS 232:    | 1                            |
| Datos mecanicos                 |                              |
| Dimensión de altura:            | 325 mm                       |
| Dimensión Ancho:                | 70 mm                        |
| Dimensión Profundidad:          | 265 mm                       |
| Peso neto:                      | 4200 g                       |
| Peso bruto:                     | 5300 g                       |
| Medio ambiente                  |                              |
| Conformidad RoHS:               | sí                           |
| Cumplimiento de REACH:          | No contiene sustancias SVHC  |
| WEEE classification (08/2018):  | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Datos comerciales               |                              |
| Harmonized System Code:         | 85044085                     |
| UNSPSC 25:                      | 39121007                     |
| Código EAN:                     | 4046548041330                |
| ECLASS Version:                 | ECLASS-13                    |
| ECLASS Reference Feature:       | 27023201                     |
| ETIM Version:                   | ETIM-9.0                     |
| ETIM Reference Group:           | EG000017                     |
| ETIM Reference Feature:         | EC001857                     |
| Volumen:                        | 0                            |