

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

751601



PNOZsigma-jännitteenvälvontalaite, sovelluksiin PL e ja SIL asti CL 3, UB = 100–240 V AC/DC, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 6 apulähtöä, leveys: 90mm, jousiliittimet, laajennus PNOZsigma-kosketinlaajennuksilla.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
U1:n tarkoitus:	Device Supply
Syöttöjännite (V):	100 - 240 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	AC/DC
Tehonkulutus AC:	10.5 VA
Tehonkulutus DC:	8 W
Mittauspiiri	
Mittauspiiri taajuusalue (Hz):	50 - 60 Hz
Tulot	
Tulojen lukumäärä:	6
Puolijohdelähdöt	
Puolijohdelähtöjen määrä:	6
Toler. ulk. jänn. DC puolij.:	-20 %/+20 %
Puolijohdelähdöt (vakio)	
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö:	kyllä
Oikos.suoj. ei varm. PJL:	kyllä
Signaalit. 1:llä ei varm. PJL:	UB - 2,5 V DC kun 0,05 A

Relelähdöt	
Käyttöluokka AC/DC1 Norm:	EN 60947-4-1
Jännite AC1 turvallisuustark.:	250 V
Maks.virta AC1 turv.tark.:	6 A
Jännite DC1 turvallisuustark.:	24 V
Maks.virta DC1 turv.tark.:	6 A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Jännite AC15 turvallisuustark.:	230 V
Maks.virta AC15 turv.tark.:	3 A
Jännite DC13 turvallisuustark.:	24 V
Turvakoskettimet: AC ja UL:	250 V AC G.U. (sama napaisuus)
Kosketinmateriaali rele:	AgCuNi
lisä Kosketintiedot rele:	+ 0,2 µm Au
Ympäristötiedot	
Ilmastostressi ...:	EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Ympäristön lämpötila:	-10 - 55 °C
Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
EMC standardi:	EN 60255-26, EN 61326-3-1
Vaihtelut stand...:	EN 60255-21-1
Testitarkkuusluokka tärähtely:	Luokka 1
Testitarkkuusluokka isku:	Luokka 1
Maanjär. stand 1 mukaan:	EN 60255-21-3
Testitark.luokka maanjäristys:	Luokka 0
Testitark.luokka jatkuva isku:	Luokka 1
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 60255-27
Ylijänniteluokka:	III
Likaantumisasaste ilmaväli:	2
Mekaaniset tiedot	

Asennusasento:	vapaa
Kotelomat. alaosa:	PC
Kotelomat. etulevy:	PC
Kotelomateriaali yläosa:	PC
Liitin:	Jousiliitin
Liitintyyppi:	irrotettava
Mitta korkeus:	98 mm
Leveysmitta:	90 mm
Syvyysmitta:	120 mm
Nettopaino:	655 g
Bruttopaino:	665 g
Ympäristö	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548086140
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27371819
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000019
ETIM-viiteominaisuus:	EC001449
Volume:	0.857