

PSSu E F PS1

312191



PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Module Supply 24 V DC 2 A, alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A. The product has been discontinued. The successor is 312192.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Campo de aplicación:	Automatización/Fail-safe
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Finalidad de U1:	Module Supply
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	12 W
Finalidad de U2:	Periphery Supply
Peso bruto (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U2:	DC
Tolerancia de U2:	-30 %/+25 %
Separación potencial U1 y U2:	2500 V
Finalidad de U1INT1:	Tensión interna del sistema
Tolerancia de U1INT1:	-2 %/+3 %
Corr. máx. func. cont. U1INT1:	2 A
Puent. int. tens. normas U1INT1:	EN 61131-2
U1INT1 resist. cortocircuitos:	sí
Datos medioambientales	

Condic. climáticas según ...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m
CEM según normativa	EN 61131-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	150 m/s ²
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 61131-2
Categoría de sobretensión:	II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Datos mecanicos	
Material carcasa parte inf.:	PC
Material carcasa placa frontal:	PC
Material carcasa codificación:	PA
Clase de borne:	enchufable
Dimensión de altura:	76 mm
Dimensión Ancho:	25.2 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso neto:	57 g
Peso bruto:	66 g
Nombre elem. codificación:	C
Color elem. codificación:	amarillo
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	

Harmonized System Code:	85044095
UNSPSC 25:	32131023
Código EAN:	4046548018646
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242611
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC002583
Volumen:	0.146

Accesorios Obligatorios



312654

PSSu BS-R 2/8 S



312656

PSSu BS 2/8 S



312655

PSSu BS-R 2/8 C



312657

PSSu BS 2/8 C

Accesorios Opcionales



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312902

PSSu A EC



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)