

PNOZ ms2p

773810



PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 2 akselinliikkeenvälvonta, 2 inkrementaalianturia, differentiaalitulo, Sin/Cos,TTL (RS422), HTL (24 V), RJ45-pistoliitin, 8-napainen, adapterikaapelilisävarusteena, 4 lähestymiskytkintä, tyyppi pnp.


Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
UINT1:n tarkoitus:	Moduulin syöttö
UINT1:n jännitetyyppi:	DC
UINT:n toleranssi. Moduuli:	-2 %/+2 %
Lähestymiskytkimen tulo	
ohj.valv. ilman hyst. NS:	0,1 Hz - 3 kHz
ohj.valv. hyst. NS:n kanssa:	0,2 Hz - 3 kHz
Tulo inkrementaalinen kooderi	
Liitäntä (inkrementaalianturi):	RJ-45-naarasliitin, 8-napainen
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant:	90° ±30°
ohj.valvonta ilman hyst. inkr.:	0,1 Hz - 500 kHz
ohj.valv. hyst. inkr. kanssa:	0.2 Hz - 500 kHz
Ympäristötiedot	
Normaali ympäristön lämpötila:	EN 60068-2-14
Ympäristön lämpötila:	0 - 0 °C
Vakiovarastointilämpötila:	EN 60068-2-1/-2
Kosteusrasitus standardin muk:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Sal. käyttök. nollatason yläp.:	2000m
EMC standardi:	EN 61131-2
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	15 g
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 61131-2
Ylijänniteluokka:	III
Likaantumisasaste ilmaväli:	2
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Times	
Vasteaika taaj. F < 100 Hz:	10 ms + 1/f
Mekaaniset tiedot	
Asennusasento:	vaaka-asennus hattukiskolle
Vakiokiskon mitat:	35 x 7,5 EN 50022
Kotelomat. alaosa:	PPO UL 94 V0
Kotelomat. etulevy:	ABS UL 94 V0
Liitin:	Ruuviliitin, Jousiliitin
Joust. 1 johdin AWG erittely:	24 - 16 AWG
Mitta korkeus:	94 mm
Leveysmitta:	45 mm
Syvyysmitta:	121 mm
Nettopaino:	217 g
Bruttopaino:	235 g
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	kyllä
Direktiivin muk. RoHS-poik.:	7a, 7c I

REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
REACH: n sisältämät aineet:	Lyijy, Lyijyoksidi
epäpuhtauden %-osuus:	> 0,1 %
CAS-numero:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE klassifikaatio (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-merkintä käytettävissä:	kyllä
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548012736
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27242205
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000024
ETIM-viiteominaisuus:	EC001422
Volume:	0.671

Pakolliset varusteet



783800

PNOZms1p Set spring loaded terminals



793800

PNOZms1p Set plug in screw terminals

Lisävarusteet



773880

PNOZ msi b1 Box 15p



773882

PNOZ msi b1 Box 9p



773860

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m



773881

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45



773859

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m



773858

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m



773839

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m



773872

PNOZ msi S025



773875

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



779110

PNOZmulti Bus-Terminator



773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



774639

KOP-XE



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box
