

LBK-S01-PZ

Z9000023

Turvallinen tutkajärjestelmä koneen vaara-alueiden valvontaan.



Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä:	RED, CE, UKCA, IMQ
BWS-tyyppi:	2
:	1
Anturiperiaate:	FMCW Radar
Kantotaajuus:	24 - 24,25 GHz
Kantavuus varoitusalue:	4 m
Kantavuus suoja-alue:	4 m
Number of zone configurations:	1

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

UINT1:n tarkoitus:	Anturien syöttö
Sis. jänn. lähde:	ohjausyksikön kautta
UINT1:n jännitetyyppi:	DC
UINT:n toleranssi. Moduuli:	-20 %/+20 %

Optiset tiedot

Avautumiskulma horisontaalinen:	110°/50°
Avautumiskulma vertikaalinen:	30°/15°

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila:	-40 - 60 °C
-----------------------	-------------

Kosteusrasitus erittely:	maks. 95 %
Kondens. sallittu ?:	sallittu
Times	
Reaktioaika:	100 ms
Mekaaniset tiedot	
Mitta korkeus:	85 mm
Korkeus sangan kanssa:	125 mm
Leveysmitta:	85 mm
Mitta b sangan kanssa:	165 mm
Syvyysmitta:	53 mm
Nettopaino:	220 g
Bruttopaino:	310 g
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	kyllä
Direktiivin muk. RoHS-poik.:	6c
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
REACH: n sisältämät aineet:	Lyijy
epäpuhtauden %-osuus:	> 0,1
CAS-numero:	7439-92-1
WEEE klassifikaatio (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-merkintä käytettävissä:	kyllä
Kaupalliset tiedot	
ECLASS versio:	ECLASS-9.1
ECLASS-viiteominaisuus:	27272791
ETIM versio:	ETIM-7.0

Pakolliset varusteet



Z9000024

LBK Bus Terminator



Z9000025

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m



Z9000026

LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m



Z9000027

LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m



Z9000028

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m



Z9000022

LBK-C22-PZ