

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751106



Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexasiónado bicanal, 1 NA, 1 NC por pulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 VDC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, dispositivo de mando ados manos, supervisión de simultaneidad de pulsadores de mando a dos manos.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	3.5 W
Prot. dispositivo máxima:	Sección máx. conductor
Tipo de mando a dos manos:	III C
Entradas	
Número de entradas:	2
Salidas de semiconductores	
N.º salidas por semiconductor:	1
Cat. de uso según EN 60947-1:	DC-12
Salidas de relé	
Cat. de uso Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tensión AC1 ctrl. seguridad:	240 V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg.:	6 A
Tensión DC1 ctrl. seguridad:	24 V
Corriente máx. DC1 ctrl. seg.:	6 A

Cat. de uso Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tensión AC15 ctrl. seguridad:	230 V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg.:	5 A
Tensión DC13 ctrl. seguridad:	24 V
Contactos seguridad: AC con UL:	240 V AC G.U. (same polarity)
Mat. contactos relés:	AgCuNi
Datos adic. contacto relé:	+ 0,2 µm Au
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según:	EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
CEM según normativa	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma:	EN 60068-2-6
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 60947-1
Categoría de sobretensión:	III / II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Material carcasa parte inf.:	PC
Material carcasa placa frontal:	PC
Material carcasa superior:	PC
Borne de conexión:	Borne de muelle
Clase de borne:	enchufable
Dimensión de altura:	100 mm
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión Profundidad:	120 mm
Peso neto:	185 g
Peso bruto:	195 g

Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	7a, 7c I
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo, Óxido de plomo
% del contaminante:	> 0,1
Número CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548025521
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371821
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001452
Volumen:	0.300

Accesorios Opcionales

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

