

S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

827255



Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 - 400 Hz, leveys = 22,5 mm, UB = 110- 130 V AC, mittaustulojen napaisuusvalittavissa.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
Syöttöjännite (V):	110 - 130 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	AC
Tehonkulutus AC:	2 VA
Laitevar. maksimi:	Johtimen maks.ala
Relelähdt	
Käyttöluokka AC/DC1 Norm:	EN 60947-4-1
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Turvakoskettimet: AC ja UL:	240 V AC Res. Vain NO-puoli
Turvakosk.: Pilot Duty:	B300, R300
Kosketinmateriaali rele:	AgCdO
lisä Kosketintiedot rele:	+ 3,0 µm Au
Ympäristötiedot	
Ilmastostressi:	EN 60068-2-78
Ympäristön lämpötila:	-15 - 55 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
EMC standardi:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2

Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 60947-1
Mekaaniset tiedot	
Asennusasento:	vapaa
Kotelomat. alaosa:	PPO UL 94 V0
Kotelomat. etulevy:	ABS UL 94 V0
Kotelomateriaali yläosa:	PPO UL 94 V0
Liitin:	Ruuviliitin
Liitintyyppi:	kiinteä
Joust. 1 johdin AWG erittely:	24 - 10 AWG
Mitta korkeus:	87 mm
Leveysmitta:	22.5 mm
Syvyysmitta:	121 mm
Nettopaino:	160 g
Bruttopaino:	170 g
Ympäristö	
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
EAN-koodi:	4046548007626
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27371801
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000019
ETIM-viiteominaisuus:	EC001438