

PLID d1 C

784260



PNOZ, accesorios, supervisión segura de cortocircuito de un cable de 2 conductores, transmisor de señales de tactos de prueba para dispositivo de evaluación PNOZ e8.1p, test manual con contacto NA 1 n/a, test permanente con contacto NC 1 n/c, longitud máx. de cable 3000 m, versión con borne de resorte.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Fuente de tensión interna:	por dispositivo de evaluación
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según ...:	EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-30 - -30 °C
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
CEM según normativa	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 60947-1
Categoría de sobretensión:	III
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Longitud de línea máxima:	3000 m
Material carcasa parte inf.:	PC
Borne de conexión:	Borne de muelle

Clase de borne:	fijo
Dimensión de altura:	36 mm
Dimensión Ancho:	30 mm
Dimensión Profundidad:	12.5 mm
Peso neto:	10 g
Peso bruto:	28 g
Medio ambiente	
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548067118
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27141990
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC002586
Volumen:	0.248