

PDP67 F 8DI ION

773600



Module d'entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protection IP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sorties configurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV
Domaine d'application:	Standard / failsafe

Données techniques

Données électriques

But de U1:	Alimentation
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	1.2 W
Coup. tens. serr. charges ind.:	-45 V
Charges autorisées:	Ohmique, Inductif, Capacitif

Entrées

Nombre d'entrées:	8
Niveau signaux « 0 » entrée:	-3 à +5 V DC
U entrée EN 61131-2 type 1:	24 V DC
Séparation potentiel entrée:	Non

Sorties semi-conductrices

Fonction sortie statique:	Test impulsionnel, Sortie 24 V DC, Sortie standard
Tension continue sur sortie:	24 V DC
Sep.pot. des sorties stat.:	Non

Sort.stat.résist.cou.circ.:	oui
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-78
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	-30 - -30 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	temporaire
CEM selon norme	EN 61000-4-8, EN 55011 : classe A, EN 61000-4-9, EN 61000-4-11, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	15g
Lign fuites + dist isol selon:	CEI 60664-1
Catégorie de surtensions:	III
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie sup:	Valox 855
Mat. du boîtier descr. support:	PC
Bornier de raccordement:	M12
Type de borniers:	Verrouillage par vis
Dimensions hauteur:	133 mm
Dimension largeur:	60 mm
Dimension profondeur:	30 mm
Poids net:	250 g
Poids brut:	270 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	7C I
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1 %
N° CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrée SCIP disponible:	oui
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548058901
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242604
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001599
Volume:	0.354

Accessoires obligatoires



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630311

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m



630312

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m

Accessoires optionnels



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380709

PDP67 cable M12-5sm, 5m



380250

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m



380251

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380252

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380258

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380325

PSEN sl adapter



380300

PSEN ma adapter



380256

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380301

PSEN cs adapter



380257

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m