


PSEN op4F-SL-14-075/1

631151



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 750 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, cULus Listed, TÜV
Tipo de EPES:	4
Principio de sensor:	óptico
Altura del campo de protección:	750 mm
Resolución grado de protección:	Dedos
Intervalo de servicio (m):	0.2 - 6 m
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Datos ópticos	
Interv. long. de onda util.:	850 nm
Salidas de semiconductores	
Número de salidas OSSD:	2
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	0 - 55 °C
Dato sobre resistencia humedad:	15 ... 95%
¿Condensación permitida?:	no permitido
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6

Acel. choque según norma 1:	10 g
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Times	
Tiempo de reacción:	13 - 13 ms
Datos mecanicos	
Longitud cable:	0.2 m
Material envoltura de cable 1:	PVC
Radio flex. (al instalar) K1:	1 x Ø
Radio flex. cable casc. instal:	1 x Ø
Longitud de línea máxima:	20 m
Material carcasa superior:	Aluminio
Material tapas term.:	Zamak
Material pant. frontal:	PMMA
Dimensión de altura:	750 mm
Dimensión Ancho:	15.4 mm
Dimensión Profundidad:	32.6 mm
Peso neto:	900 g
Peso bruto:	1600 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
Código EAN:	4046548086560
ECLASS Version:	ECLASS-13

ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Accesorios Opcionales

	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630902	PSEN op Mirror-090/1
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630345	PSEN op Testpiece F 14mm
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	631185	PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C