

PSEN op2S-1-1

630380



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo, sensor infrarrojo, conexión receptor: conector macho M12 4 polos, conexión emisor: conector macho M12 4 polos, cable de conexión no incluido en el volumen desuministro.

Datos técnicos

Informacion General

Homologación:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
Tipo de EPES:	2
Principio de sensor:	Infrarrojo
Resolución grado de protección:	Cuerpo
Intervalo de servicio (m):	0 - 8 m

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión alimentación (V):	20 - 30 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC

Datos ópticos

Interv. long. de onda util.:	880 nm
------------------------------	--------

Datos medioambientales

Temperatura ambiente:	-25 - 55 °C
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-3
Dato sobre resistencia humedad:	95 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	30 g

Times

Tiempo de reacción:	1 - 1 ms
Datos mecanicos	
Tipo de conexión:	M12 4 polos
Material carcasa superior:	ABS UL 94 V0
Dimensión Profundidad:	55 mm
Peso neto:	39 g
Peso bruto:	68 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
Código EAN:	4046548047752
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272701
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001831
Volumen:	0

Accesorios Obligatorios



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m