

PSEN cs6.2 M12/8 1switch

542259



Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector M12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ. (rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, ECOLAB, EAC
Principio de sensor:	Transpondedor
Nivel codif. según ISO 14119:	alta
Clasif. según EN 60947-5-3:	PDDB
Codificación transpondedores:	único
¿Apto para conexión serie:	sí
tipo unidad:	Sensor
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24, 24
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	1
Entradas	
Número de entradas:	2
Tensión continua en entrada:	24 V DC
Salidas de semiconductores	
Número de salidas OSSD:	2
Número salidas de diagnóstico:	1
Sep. potencial salidas semi.:	no

Salida semic. resist. corto.:	sí
Cat. de uso según EN 60947-1:	DC-12
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	-25, 70
Temp. ambiental máx. para Hmáx:	+60 °C
Temp. ambiental máx. a 2000 m:	+70 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-30
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
Altura func. máx. s. n. m.:	4000 m
CEM según normativa	EN 60947-5-3
Vibraciones según norma	EN 60947-5-2
Acel. choque según norma 1:	30 g
Categoría de sobretensión:	III
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Distancias de conmutación	
Modif. dist.conmut. temp.acc1:	+0,02mm/°C
Modif. dist.conmut. temp.acc2:	+0,02mm/°C
Modif. dist.conmut. temp.acc3:	+0,02mm/°C
Datos mecanicos	
Sensor de montaje enrasado:	Sí, consultar instr. montaje
Tipo de conexión:	M12, 8 pol. macho
Material del producto:	PBT, PA+GF, Policarbonato
Dimensión de altura:	26.4
Dimensión Ancho:	101.6
Dimensión Profundidad:	19
Peso neto:	68
Peso bruto:	78

Transpondedor	
Frecuencia de servicio:	122 kHz - 128 kHz
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	7c I
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Óxido de plomo
% del contaminante:	> 0,1%
Número CAS:	1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548077476
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274601
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002592
Volumen:	0

Accesorios Obligatorios



542187

PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator



542188

PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator



542183

PSEN cs6.1 M12 1 actuator

Accesorios Opcionales



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



535111

PSEN ix2 F4 code



535112

PSEN ix2 F8 code



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540138

SDD ES PROFINET



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL



540316

PSEN Y junction M12 cable channel



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m

532111

PSEN mag/cs bracket straight



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532108

PSEN cs bracket stop swinging door



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



773603

PDP67 F 4 code

