

## PSEN opII4H-s-30-120

632067



Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection des mains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 1 200 mm sans zone morte, tension d'alimentation 24 V. Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

## Caractéristiques techniques

### Données générales

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Homologation:                 | CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC |
| Type d'EPES:                  | 4                                     |
| Principe du capteur:          | Infrarouge                            |
| Hauteur de protection:        | 1200 mm                               |
| Résolution indice protection: | Main                                  |
| Portée (m):                   | 0.2 - 18 m                            |

### Données techniques

#### Données électriques

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tension d'alimentation (V): | 24 - 24 V |
| Type de tension d'alim. U1: | DC        |

#### Données optiques

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Plage longueurs onde utilisée: | 850 nm |
|--------------------------------|--------|

#### Sorties semi-conductrices

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nombre de sorties OSSD: | 2 |
|-------------------------|---|

### Environmental data

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Température d'utilisation:     | -25 - 60 °C                  |
| Indic. soll. due à l'humidité: | 95 % d'humidité rel. à 50 °C |
| Condensation autorisée ?:      | non autorisé                 |
| Install. haut. autori. AMSL:   | 2000 m                       |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| CEM selon norme ....:           | CEI 61496-1                  |
| Vibrations selon norme....:     | EN 60068-2-6                 |
| Support pour chocs norme 1:     | Adv Bracket Kit              |
| Accél. choc selon la norme 1:   | 40g                          |
| Support pour chocs norme 2:     | Adv Bracket Kit              |
| Accél. choc selon la norme 2:   | 50g                          |
| Support pour chocs norme 3:     | Swivel-Mount                 |
| Temps                           |                              |
| Temps d'appel:                  | 9.7 - 9.7 ms                 |
| Données mécaniques              |                              |
| Rayon de courbure (pose) K1:    | 5 x Ø                        |
| Longueur de câble max.:         | 50 m                         |
| Matériau du boîtier:            | Aluminium                    |
| Matériau capuchons d'extrémité: | Zn                           |
| Matériau vitre avant:           | PC                           |
| Dimensions hauteur:             | 1204 mm                      |
| Dimension largeur:              | 35 mm                        |
| Dimension profondeur:           | 40 mm                        |
| Poids net:                      | 3440 g                       |
| Poids brut:                     | 5420 g                       |
| Environnement                   |                              |
| WEEE classification (08/2018):  | 4 devices (feed size >50 cm) |
| Données commerciales            |                              |
| Harmonized System Code:         | 85365019                     |
| UNSPSC 25:                      | 39121528                     |
| Code EAN:                       | 4046548076547                |
| Version du ECLASS:              | ECLASS-13                    |
| Caractéristique de réf. ECLASS: | 27272704                     |
| Version du ETIM:                | ETIM-9.0                     |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Groupe de référence du ETIM:  | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM: | EC002549 |
| Volume:                       | 0        |

## Accessoires optionnels



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m



630348

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m



630349

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m



632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m