

PSEN cs1.19n 1 switch

540353



Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado sin accionador.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, EAC, TÜV
Principio de sensor:	Transpondedor
Nivel codif. según ISO 14119:	baja
Clasif. según EN 60947-5-3:	PDDb
Codificación transpondedores:	encriptado
¿Apto para conexión serie:	no
tipo unidad:	Sensor
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24, 24
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	2
Salidas de semiconductores	
Número de salidas OSSD:	2
Sep. potencial salidas semi.:	no
Salida semic. resist. corto.:	sí
Cat. de uso según EN 60947-1:	DC-12
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14

Temperatura ambiente:	-25, 55
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
CEM según normativa:	EN 60947-5-3
Vibraciones según norma ...:	EN 60947-5-2
Acel. choque según norma 1:	30 g
Categoría de sobretensión:	III
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Distancias de conmutación	
Modif. dist.conm. modif. temp.:	+0,01mm/°C
Datos mecanicos	
Accionador tipo 1:	PSEN cs1.19
Sensor de montaje enrasado:	Sí, consultar instr. montaje
Tipo de conexión:	M12, 5 pol. macho
Material carcasa superior:	PBT
Dimensión de altura:	75
Dimensión Ancho:	40
Dimensión Profundidad:	40
Peso neto:	130
Peso bruto:	164
Transpondedor	
Frecuencia de servicio:	122 kHz - 128 kHz
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	7a, 7c I
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC

Sustancias contenidas en REACh:	Plomo, Óxido de plomo
% del contaminante:	> 0,1%
Número CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548070712
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272403
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001829
Volumen:	0

Accesorios Opcionales



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m