

PNOZ ms3p TTL

773826



PNOZmulti classique, module d'extension, failsafe, surveillance dumouvement de 2 axes, 2 codeurs incrémentaux, entrée différentielle, Sin/ Cos, TTL(RS422), connecteur femelle RJ45, à 8 broches, câble adaptateur en accessoires.

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation: CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Données techniques

Données électriques

But de UINT1: Alimentation du module

Source de la tension interne: via l'appareil de base

Type de tension de UINT1: DC

Tol. de UINT. au module: -2 %/+2 %

Entrée codeur incrémental

Raccordement (codeur incr.): Connect femelle RJ 45 à 8 br

Écart ph.diff.sign. cod.incr.: 90° ±30°

F.surv.prog. sans hyst. incr: 0,1 Hz à 500 kHz

F.surv.prog. avec hyst. incr: 0.2 Hz à 500 kHz

Environmental data

Norme température ambiante: EN 60068-2-14

Température d'utilisation: 0 - 0 °C

Norme température de stockage: EN 60068-2-1/-2

Sollicit. humidité selon norme: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78


Indic. soll. due à l'humidité: 93 % d'humidité rel. à 40 °C

Condensation autorisée?: non autorisé

Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme:	EN 61131-2
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	15g
Lign fuites + dist isol selon:	EN 61131-2
Catégorie de surtensions:	III
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Temps	
Tps de réponse pour $F < 100$ Hz:	10 ms + 1/f
Données mécaniques	
Position de montage:	Horizontal sur support profilé
Dimensions du rail DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Matériau du boîtier partie inf:	PPO UL 94 V0
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis, Bornier à ressorts
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 16 AWG
Dimensions hauteur:	94 mm
Dimension largeur:	45 mm
Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	220 g
Poids brut:	290 g
Environnement	
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548065305

Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242205
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001422
Volume:	0.671

Accessoires obligatoires



783800

PNOZ ms1p jeu de borniers à ressort



793800

PNOZ ms1p jeu de borniers à vis

Accessoires optionnels



773880

PNOZ msi b1 Box 15p



773882

PNOZ msi b1 Box 9p



773860

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m



773881

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45



773859

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m



773858

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773839

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m



773872

PNOZ msi S025



773875

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



779110

PNOZmulti Bus-Terminator



773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



774639

KOP-XE



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box