

PMC SI6A062R/EC 2x 5A

8C000015



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	UL Listed, CE, UKCA
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Peso bruto (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U2:	DC
Entradas	
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	0 - 45 °C
Tipo de refrigeración:	ventilador montado
Datos mecanicos	
Dimensión de altura:	343 mm
Dimensión Ancho:	45 mm
Dimensión Profundidad:	265 mm
Peso neto:	3510 g
Peso bruto:	5110 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85044085

UNSPSC 25:	39121007
Código EAN:	4046548100198
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27023101
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC001857
Volumen:	0

Accesorios Obligatorios



8C000013

PMC SI6A062 terminal set (R)