

PSS u2 ES 4AI RTD/TC

328540



PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, vastuslämpömittari (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ($\alpha=0.00375$), Ni120, termistorit 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1 kOhm, termoparit (TC) J, K, E, N, R S, T, B, johdinkatkon tunnistuksella javertailulämpötilalla, tarvitaan liitinlohko PSS u2 T 16 (ei sisälly toimitukseen).

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA
Käyttöalue:	Standard
Tekniset tiedot	
Analogiset tulot	
Analogisten tulojen lukumäärä:	4
Analogisten tulojen tyyppi:	Termistori, Termoelementti, Vastuslämpömittari
Signaalialue analoginen tulo:	Tyyppi N, Tyyppi R, Tyyppi S, Tyyppi T, Tyyppi E, Tyyppi J, Pt500, Tyyppi K, Ni120, Pt100, Pt200, Tyyppi B, Pt1000
Vakiopiirilevyanturit:	DIN EN 60751
Analog. tulo Signaalityyppi 1:	Pt100
Analog. tulo Signaalityyppi 2:	Pt200
Analog. tulo Signaalityyppi 3:	Pt500
Tulosuodattimen tyyppi:	digitaalinen suodatin
Erotuskyky, analogiset tulot:	16 Bit
Muunnosmen. analog. tulo:	Delta Sigma
Pot.erotus analoginen tulo:	kyllä
Suurin käs.aika analog. tulo:	1,5 s
Pot.erotus Anal. tulo:	kyllä
Tulot	
Pot.erotus tulot:	kyllä

Ympäristötiedot	
Ilmastostressi:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Normaali ympäristön lämpötila:	EN 60068-2-14
Ympäristön lämpötila:	0 - 60 °C
Vakiovarastointilämpötila:	EN 60068-2-1/-2
Kosteusrasitus standardin muk:	EN 60068-2-78
Kosteusrasitus erittely:	93 % RH 40 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Sal. käyttök. nollatason yläp.:	2000m
EMC standardi:	EN 61131-2 (alue B)
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	150 m/s ²
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 61131-2
Ylijänniteluokka:	II
Likaantumisaste ilmapäli:	2
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Potentiaalinen erottaminen	
Pot.erotus 1 välillä:	Anal. tulo ja Module Supply
Pot.erotuksen 1 tyyppi:	Toiminnallinen eristys
Pot.erotus 2 välillä:	Anal. tulo ja Periph. Supply
Pot.erotuksen 2 tyyppi:	Toiminnallinen eristys
Pot.erotus 3 välillä:	Periphery ja Module Supply
Pot.erotuksen 3 tyyppi:	Toiminnallinen eristys
Mekaaniset tiedot	
Kotelon materiaali:	PC
Liitintyyppi:	irrotettava
Mitta korkeus:	110.8 mm
Leveysmitta:	12.5 mm

Syvyysmitta:	72.5 mm
Nettopaino:	40 g
Bruttopaino:	56 g
Ympäristö	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548072327
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27242601
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000024
ETIM-viiteominaisuus:	EC001599
Volume:	0

Pakolliset varusteet



328850

PSS u2 T 16 (1 pc.)

Lisävarusteet



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328851

PSS u2 T 16 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4




328811

PSS u2 B 1



328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328852

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)



328820

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)