

PNOZ yi2 4DI OR

2A000011



Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 2 tulotoimintoa, tulotoimintojen JA-linkitys, 2 merkinantolähtöä, 2 kiertokytkin käynnistystavan ja testipulssitunnistuksen asetusta varten, LED-näyttö

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
UINT1:n tarkoitus:	Moduulin syöttö
Sis. jänn. lähde:	päämoduulin kautta
UINT1:n jännitetyyppi:	DC
Tulot	
U tulo EN 61131-2 Type1 muk:	24 V DC
Pot.erotus tulo:	ei
Ympäristötiedot	
Normaali ympäristön lämpötila:	EN 60068-2-14
Ympäristön lämpötila:	-10 - 55 °C
Vakiovarastointilämpötila:	EN 60068-2-1/-2
Kosteusrasitus standardin muk:	EN 60068-2-78
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Sal. käyttök. nollatason yläp.:	5000m
EMC standardi:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	15 g

Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 60947-5-1
Ylijänniteluokka:	III
Likaantumisaste ilmaväli:	2
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Times	
Samanaikaisuus tulopiiri:	∞
Mekaaniset tiedot	
Asennusasento:	vapaa
Kotelomat. alaosa:	PC
Kotelomateriaali yläosa:	PC
Liitin:	Jousiliitin, Ruuviliitin
Liitintyyppi:	irrotettava
Joust. 1 johdin AWG erittely:	24 - 12 AWG
Mitta korkeus:	98 mm
Leveysmitta:	12.5 mm
Syvyysmitta:	121 mm
Nettopaino:	77 g
Bruttopaino:	89 g
Ympäristö	
WEEE klassifikaatio (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85364190
UNSPSC 25:	46171620
EAN-koodi:	4046548090949
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27371819
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000019
ETIM-viiteominaisuus:	EC001449

Volume:

1.019

Pakolliset varusteet



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

Lisävarusteet



2A000202

myPNOZ connector (10pcs.)