

PSEN op2B-4-120/1

630807



Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection ducorps, hauteur du champ de protection 1200 mm, fonction muting, tension d'alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à 8 broches, les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, cULus Listed, TÜV
Type d'EPES:	2
Principe du capteur:	Optique
Hauteur de protection:	1215 mm
Résolution indice protection:	Corps
Portée (m):	0.5 - 50 m
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Données optiques	
Plage longueurs onde utilisée:	880 nm
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties OSSD:	2
Environmental data	
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	95 % d'humidité rel. à 50 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6

Accél. choc selon la norme 1:	10g
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Temps	
Temps d'appel:	16 - 16 ms
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie sup:	Aluminium
Dimensions hauteur:	1353 mm
Dimension largeur:	35 mm
Dimension profondeur:	41.2 mm
Poids net:	4400 g
Poids brut:	5100 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
Code EAN:	4046548076707
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272703
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001832
Volume:	0

Accessoires optionnels



630302

PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m



630368

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m



630820

PSEN op2.1 L-Muting Set



630963

PSEN op Protective Column 4-090/1



630962

PSEN op Protective Column 3-080/1



630300

PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m



630961

PSEN op Protective Column 2-050/1



630301

PSEN CABLE M12 4br., droit 5m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630824

PSEN op muting bracket kit



630823

PSEN op2.4 L-Reflector



630326

PSEN op Equerres de fixation réglables



630822

PSEN op2.3 L-Reflex



630327

PSEN op Equerres de fixati antivibration



630821

PSEN op2.2 T-Muting Set



630964

PSEN op Protective Column 4-120/1



630295

PSEN op cableset



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630831

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630313

PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m



630830

PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630314

PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630311

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m



630312

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630315

PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 10m



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630832

PSEN op3.2 Emitter M12



630282

PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting

630320

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
