

PSEN op2H-s-30-015/1

630720



Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection des mains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 150 mm, tension d'alimentation 24 V. Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 4 broches, récepteur : à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Caractéristiques techniques

Données générales

Homologation:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
Type d'EPES:	2
Principe du capteur:	Optique
Hauteur de protection:	150 mm
Résolution indice protection:	Main
Portée (m):	0.2 - 19 m

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC

Données optiques

Plage longueurs onde utilisée:	950 nm
--------------------------------	--------

Sorties semi-conductrices

Nombre de sorties OSSD:	2
-------------------------	---

Environmental data

Température d'utilisation:	0 - 55 °C
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-3
Indic. soll. due à l'humidité:	95 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé

Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	10g
Norme indice de protection:	EN 60529
Temps	
Temps d'appel:	8 - 8 ms
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie sup:	Aluminium
Dimensions hauteur:	233.3 mm
Dimension largeur:	32.3 mm
Dimension profondeur:	36.9 mm
Poids net:	900 g
Poids brut:	1400 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
Code EAN:	4046548061741
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272704
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002549
Volume:	0

Accessoires obligatoires

	630308	PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m
	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630303	PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
	630347	PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m
	630311	PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
	630312	PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
	630306	PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m
	630307	PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m



630348

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630349

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m



630305

PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630310

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

Accessoires optionnels



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630302

PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630300

PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630301

PSEN CABLE M12 4br., droit 5m



630901

PSEN op Mirror-060/1



630326

PSEN op Equerres de fixation réglables



630327

PSEN op Equerres de fixati antivibration



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630930

PSEN op67-69K-015/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1

630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630910

PSEN op Lens Shield-015/1



630342

PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m



630343

PSEN CABLE M12 4br., angle 10m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m

