

PSEN opII3H-s-30-165

632030



Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection des mains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 1 650 mm sans zone morte, tension d'alimentation 24 V. Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
Type d'EPES:	3
Principe du capteur:	Infrarouge
Hauteur de protection:	1650 mm
Résolution indice protection:	Main
Portée (m):	0.2 - 18 m
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Données optiques	
Plage longueurs onde utilisée:	850 nm
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties OSSD:	2
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 60 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	95 % d'humidité rel. à 50 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m

CEM selon norme:	CEI 61496-1
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Support pour chocs norme 1:	Adv Bracket Kit
Accél. choc selon la norme 1:	40g
Support pour chocs norme 2:	Adv Bracket Kit
Accél. choc selon la norme 2:	50g
Support pour chocs norme 3:	Swivel-Mount
Temps	
Temps d'appel:	11.6 - 11.6 ms
Données mécaniques	
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Longueur de câble max.:	50 m
Matériau du boîtier:	Aluminium
Matériau capuchons d'extrémité:	Zn
Matériau vitre avant:	PC
Dimensions hauteur:	1654 mm
Dimension largeur:	35 mm
Dimension profondeur:	40 mm
Poids net:	4655 g
Poids brut:	7060 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Code EAN:	4046548076059
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272704
Version du ETIM:	ETIM-9.0

Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002549
Volume:	0

Accessoires optionnels

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	630347	PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m
	630348	PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m
	630349	PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
	632504	PSEN opII protective column-195
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m

	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m